

PCR Perforated C-Shaped Profile



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Thickness (T)	A
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Thickness (T)	A
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B	C	D	Unit Weight
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE