

Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Mechanically reinforced

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Busbar Width:	50 - 80 mm
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Typical Application Current Rating	Busbar Thickness	Busbars per Phase	Width (W)
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	500 - 1200 A	6.35 mm	1	338 - 390 mm
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	500 - 1600 A	10 mm	1	338 - 390 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	D	X
RCBS1-6TN	552050	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE