


RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Supports up to eight conductors in parallel

Ensures correct spacing for optimum cooling

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Width	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)	Hole Size (HS)
RFS80-100	553380	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm	9 mm
RFS40-63	553370	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm	9 mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Thread Size (TS)	A	B	C	Unit Weight
RFS80-100	553380	M10	200 mm	170 mm	140 mm	1.43 kg
RFS40-63	553370	M8	150 mm	120 mm	90 mm	0.93 kg


Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Certifications
RFS80-100	553380	RoHS
RFS40-63	553370	CE, ERIFLEX IFBS, RoHS

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE