


TRS Four Pole Distribution Block, 160 A



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

SPECIFIKACE


Katalogové číslo	TRS-160A
Article Number	563160
Materiál	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	630
Peak Short Circuit Current (Ipk)	34kA

Katalogové číslo	TRS-160A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	13.2kA
Line Side Number of Connections	2
Load Side Number of Connections	4
Hole Size (HS)	8 mm
Thread Size (TS)	M6
Hloubka (D)	68mm
Height (H)	150 mm
Width (W)	230 mm
Unit Weight	1.15 kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE