


Universal Busbar Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

SPECIFIKACE

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Width	Busbar Thickness
------------------	----------------	----------	------------------------------------	-------------------	--------------	------------------

UBS4-5T	551020	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
UBS2-10T	551080	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	A	B	C	D
UBS4-5T	551020	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE