


Hliníkové skříňka, HALP



Hliníkové svorkovnice, HALP, se stupněm krytí IP 66, 67. Jsou běžně k dispozici v různých velikostech. Rada HALP je dokonale odolná proti korozi a skvěle se hodí do vnitřního i venkovního prostředí. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE UKCA

EAC

GOST

IP

VLASTNOSTI

Materiál: Slitina hliníku EN AC-47100.

Tesnění: Standardní dodávka s polyuretanovým tesněním Silikonové, neoprenové a EPDM tesnění dostupné na požádání.

Tepelná odolnost: -30 °C až +80 °C.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 09, 08 pro HALP050503GE.

Povrch: RAL 7001.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Telo a kryt jsou vyrobeny z hliníku, šrouby krytu jsou z nerezové oceli.

SPECIFIKACE


Materiál:	Hliník
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7001
Barva:	Silver Grey

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
HALP050503GE	45mm	50mm	30mm	3mm	2mm	2
HALP080806GE	80mm	74mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP081306GE	80mm	124mm	57mm	3.5mm	2.6mm	4
HALP081806GE	80mm	175mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP082506GE	80mm	249mm	57mm	3.5mm	2.5mm	4
HALP060604GE	64mm	57mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061004GE	64mm	98mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP061504GE	64mm	150mm	36mm	3.5mm	3mm	4
HALP121208GE	122mm	121mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP123608GE	122mm	359mm	80mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP161609GE	160mm	160mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP163609GE	160mm	359mm	90mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233311GE	230mm	329mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP233318GE	230mm	329mm	180mm	4.5mm	3.7mm	4
HALP234011GE	230mm	400mm	110mm	4.1mm	3.7mm	4
HALP121209GE	122mm	121mm	90mm	4.1mm	4mm	4

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
HALP122208GE	122mm	219mm	80mm	4mm	4mm	4
HALP122209GE	122mm	219mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP162609GE	160mm	260mm	90mm	4mm	4mm	4
HALP165609GE	160mm	560mm	90mm	4mm	4mm	6
HALP232011GE	230mm	199mm	110mm	4.1mm	4.1mm	4
HALP236011GE	230mm	599mm	110mm	4mm	4mm	6

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE