

Sbernicové svorky ploché, W060



Pripojovací svorky k upevnení plochých vodičů ke sbernicím.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

VLASTNOSTI

Popis: Svorka pro ploché vodice s úchytnými svíracími šrouby, vodice se mohou překrývat, označení jmenovitého průřezu a utahovacího momentu jsou uvedeny na svorce. Kontakt mezi vodičem a sbernicí prostřednictvím kontaktního bloku.

Jmenovité napětí: 690 V.

Pro sbernice: 20, 25, 30 × 5, 10.

Schválení: UL, GL, DNV-GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Množství v balení
01319	43mm	38mm	88mm	Ocelový Plech	Plated	6
01759	43mm	40mm	98mm	Ocelový Plech	Plated	3

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE