


Sbernicové svorky, WO60

Pripojovací svorky pro kabely až do 300 mm².



VLASTNOSTI

Popis: Sbernicová svorka až do 300 mm² pro kulaté vodice. Svorka s úchytnými svíracími šrouby, vodice se mohou překrývat. Oznacení jmenovitého průřezu a utahovacího momentu jsou uvedeny na svorce.

Jmenovité napětí: 690 V.

Schválení: UL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Rychlé odeslání
01135	26mm	28mm	72mm	Ocelový Plech	Plated	Ne
01318	43mm	38mm	92mm	Ocelový Plech	Plated	Ne
01760	43mm	40mm	96mm	Ocelový Plech	Plated	Ne

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte