


Sbernicový adaptér 160A, WO60



Sbernickové adaptéry uzpůsobené designu výrobce komponentu.

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový sbernicový adaptér 160 A, prizpusobený designu výrobce komponentu.

Jmenovité napetí: 690 V.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 7.7 W.

Množství v balení: 1 kus.

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32575	200mm	90mm	69mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32660	200mm	76mm	69mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE