


Sbernicový adaptér 250A, WO60



Sbernickové adaptéry uzpůsobené designu výrobce komponentu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový sbernicový adaptér 250 A, přizpůsobený designu výrobce komponentu.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 250 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 26.1 W (32023), 10 W (32156).

Šířka: 105 mm.

Výška: 190 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32156	190mm	105mm	50mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32023	190mm	105mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE