


Sbernicový adaptér 25A s kabely, WO60



Sbernicový adaptér 25 A. Se dvěma přizpůsobitelnými lištami. Odnímatelná horní část s predmontovanými kabely.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: Sbernicový adaptér 25 A. Se dvěma přizpůsobitelnými montážními lištami. S odnímatelnou horní částí a přívody (4 mm²).

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 25 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.7 W.

Póly: Trípólový.

Rozměry: 45 × 200 × 75 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32400	45mm	200mm	75mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE