


# Sbernicový adaptér 25A bez kabelu, W060



Sbernicový adaptér s jednou montážní lištou se šroubovými svorkami 6 mm<sup>2</sup>.

## PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

## VLASTNOSTI

Popis: Sbernicový adaptér 25 A. Se dvěma přizpusobitelnými montážními lištami. Se šroubovými svorkami 6 mm<sup>2</sup> umístěnými zezadu.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 25 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.2 W.

Póly: Tripólový.

Rozměry: 45 × 200 × 63 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

| Table 1/1        |       |       |         |                         |                  |                   |
|------------------|-------|-------|---------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Materiál                | Povrchová úprava | Barva             |
| 32436            | 45mm  | 200mm | 75mm    | Plast, Ocelový<br>Plech | Plated           | Black, Light Gray |

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE