


Sbernicový adaptér 32A s kabely, W060



Sbernicový adaptér s jednou montážní lištou, predmontovaný s kabely 6 mm².

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: Sbernicový adaptér 32 A. S prizpusobitelnými montážními lištami. S privody 6 mm².

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 32 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.5 W.

Póly: Trípólový.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32441	200mm	54mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32443	200mm	63mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32446	200mm	81mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte