


Sbernicový adaptér 32A s kabely, WO60



Sbernickové adaptéry uzpůsobené designu výrobce komponentu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

GL

VLASTNOSTI

Popis: Sbernicový adaptér 32 A. S kabely 6 mm². Prizpůsoben designu výrobce jistice.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 32 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.6 W.

Šířka: 45 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32427	200mm	45mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32434	200mm	45mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32498	200mm	45mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32639	200mm	45mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE