


Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, W060



Sbernicový adaptér s jednou montážní lištou se šroubovými svorkami 16 mm².

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Schválení: CSA, UL, GL.

Póly: Trípólový.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 6 W.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Jmenovitý proud: 80 A.

Jmenovité napětí: 690 V.

Množství v balení: 1 kus.

Popis: Sbernicový adaptér 80 A. S jednou přizpůsobitelnou montážní lištou. Se svorkami 16 mm², obsluhovaný zezadu.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32466	200mm	54mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray
32469	200mm	72mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE