


Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, WO60

Univerzální sbernicový adaptér, s jednou přizpůsobitelnou montážní lištou a pružinovými svorkami 1,5-16 mm².



VLASTNOSTI

Popis: Sbernicový adaptér 80 A. S jednou přizpůsobitelnou montážní lištou. Bez kabelu, s pružinovými svorkami 1.5 - 16 mm².

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 80 A.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 6 W.

Póly: Tripólový.

Množství v balení: 1 kus.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32464	200mm	54mm	63mm	Plast, Ocelový Plech	Plated	Black, Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE