

Záslepka pro Kabelový Vstup, CEAB

Záslepka pro kabelové vstupy CEP a CCF



PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Popis: Záslepky pro kabelové vstupy CEP a CCF. Montáž přes otvor pomocí šroubu.

Povrch: Cerná

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6 / TPE

Množství v balení: 10 ks

Ochrana: IP66

Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
CEAB1024	55mm	126mm	11.5mm	Cable management	Plast	Untreated
CEAB816	55mm	126mm	11.5mm	Cable management	Plast	Untreated

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE