


Rozdelovac Vstupu pro Spojený Kabel, CCFD



Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámečku podle použité pruchodky.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Popis: Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámečku podle použité pruchodky. Správné upevnění je potvrzeno slyšitelným cvaknutím. Tato flexibilní konfigurace kabelových vstupů umožňuje vyhovet různým požadavkům na kabely, vedení, hadice a pneumatická či hydraulická vedení.

Povrch: Černá

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6 / TPE

Množství v balení: 5 ks

Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)

Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Plast	Untreated	Black
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Plast	Untreated	Black
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Plast	Untreated	Black
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Plast	Untreated	Black

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE