


Pruchodka pro Spojený Kabel, CCFG



Pruchodky CCFG se používají společně se systémy kabelových vstupů CCFI a CCFO. Zúžený tvar pruchodky usnadňuje její zatlačení. Vlnitý profil usnadňuje instalaci pruchodek a zajišťuje pevné obepnutí jednotlivých kabelů

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Povrch: Šedá

Množství v balení: 10

Popis: Systém CCFG je k dispozici ve dvou velikostech: malé a velké. Kuželovitý tvar pruchodek umožňuje jejich snadné zatlačení a zajišťuje statické odlehčení tahu v souladu s normou DIN EN 62444. Při montáži se vytlačují zevnitř směrem ven do otvoru v sestavených vložkách. Pruchodky jsou k dispozici ve dvou různých velikostech, aby odpovídaly průměru kabelu. Pruchodka CCFG se nejprve umístí kolem kabelu a poté se vloží do kabelové pruchodky. Díky vlnitým profilům není nutné demontovat konektor na sestaveném kabelu.

Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C

Horlavost: UL94 V-0

Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)

Materiál: TPE

Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter

Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Untreated	Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE