

Zámek Vstupu pro Spojený Kabel, CCFL



Pojistné rámečky CCFL jsou k dispozici jako volitelné vybavení a pomáhají zajistit, aby pruchodky zustaly na místě a nebylo je možné vyjmout ani vytlačit bez použití nástroje.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

VLASTNOSTI

Povrch: Cerná

Množství v balení: 10

Popis: Pojistné rámečky jsou kompatibilní se systémy kabelových vstupů CCFO a CCFL. Pojistné prvky pomáhají zajistit, aby pruchodky nebylo možné vytlačit bez použití nástroje. Pro zachování certifikace UL je nutné rámečky CCFL používat společně se vstupem CCFO.

Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
CCFLI14	80mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI610	105mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI816	125mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black
CCFLI1024	152mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Untreated	Black

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE