


Derovac pro Kabelový Vstup, CEAP

Derovací nástroje CEAP pro systémy kabelových vstupů CCF a CEP.



VLASTNOSTI

Dodávka: Raznice, matrice, tažná osa, pojistná matice, plastové pouzdro.

Množství v balení: 1 ks.

Materiál: Maximální tloušťka 2 mm pro plech S 235.

Popis: Pomocí derovacího nástroje CEAP na plechy lze požadovaný vylamovací otvor vyrobít za pouhých několik minut, a to přesně a bez špon nebo otřepu. Praktický vestavený hrot pro značení otvoru lze použít ke zřetelnému značení bodu pro vrtání otvoru pro šroubovací nástavce. Tyto derovace na plech jsou kompatibilní se všemi běžnými hydraulickými čerpadly.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Cable management	Ocelový Plech	Untreated
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Cable management	Ocelový Plech	Untreated
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Cable management	Ocelový Plech	Untreated
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Cable management	Ocelový Plech	Untreated
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Cable management	Ocelový Plech	Untreated

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE