

Chladič pro znečištěnou kapalinu, TAU



Průmyslový chladič pro znečištěné kapaliny umožňuje chladit znečištěné kapaliny a současně zaručuje nejvyšší úroveň výkonu. Trubkový svazkový tepelný výměník umožňuje chladit znečištěné kapaliny a současně zaručuje nejnižší náklady na údržbu.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Hermetický kompresor.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Svařovaný pájený výparník z nerezového plechu.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

Trubkový svazkový tepelný výměník.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAU24	2300W	2700W	Emulsion	230V	50 – 60Hz	R134a
TAU57	6000W	6000W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU46	4550W	4550W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAUA0	10900W	10900W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU37	3600W	4200W	Emulsion	230V, 460V	50Hz	R134a
TAU29	2900W	2900W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAU76	8100W	8100W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU93	9550W	9550W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ohledně konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE