


Kombinovatelná jednodverová hliníková stacionární venkovní skříň, ECOM



Hliníková jednodverová kombinovatelná skříň s dvojitou stenou, ECOM, pro venkovní použití. Je k dispozici v mnoha různých velikostech a je kombinovatelná, takže umožňuje mnoho různých konfigurací. Díky stupni krytí IP 66, funkcím proti vandalismu a efektivnímu řízení teploty jsou součásti ve skříni velmi dobře chráněny.

PRŮMYSLÉ NORMY

CE, UK CA, EAC, UL

IP

VLASTNOSTI

Materiál: Hliník ALMg3. Dveře: 2 mm. Zadní panel: 2 mm. Dešťový kryt: 2 mm. Spodní deska: 2 mm.

Konstrukce: Broušená nerezová ocel AISI 304L Rám: 1.5 mm. Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25 mm roztečí kanáluování podle normy DIN 43660.

Dveře: Dvojité, vybavené horním a dolním ventilacním otvorem, umožňují proudění vzduchu. Primontované pomocí skrytých pantů umožňujících pravé i levé otevírání.

Zadní panel: Dvojitý, vybavený horním a dolním ventilacním otvorem, umožňuje proudění vzduchu. Upevňuje se zevnitř. Možnost zámeny za zadní dveře.

Kryt proti dešti: Naklonený dešťový kryt s integrovaný dešťovým žlábkem a ventilacními kanály po obvodu.

Bocní zákryty: Dodávány jako příslušenství.

Spodní desky: Jednotlivá spodní deska s vstrikovaným polyuretanovým tesněním pro zajištění maximální tesnosti.

Zámek: 4bodové táhlové uzávěry Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní zdvihací klika s bezpečnostním zámkem.

Uzemnění: Interní panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035, 100% polyester.

Ochrana: Splňuje krytí IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, když je namontována spodní deska.

Schválení: GOST. Odolnost vůči klimatickým změnám a chemicky aktivním látkám v souladu se směrnicí EN61969-3 „Mechanické konstrukce pro elektronické vybavení. Venkovní skříne“.

Dodávka: Rám je osazen dvermi se zvedací klikou, zadním panelem, deštovým krytem. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříne, aby nebylo nutné odstranění. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné. Montážní panel a boční zákryty nejsou součástí standardní dodávky.


SPECIFIKACE

Tloušťka (T): 2mm
Materiál: Hliník
Povrchová úprava: Leštěná

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Rychlé odeslání
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm	Ne
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm	Ne
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm	Ne
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm	Ne
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm	Ne
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm	Ne

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE