


Nosník sbernicové přípojky, WO60

Sbernicový držák s integrovanými svorkami.



VLASTNOSTI

Popis: Nosník sbernicové přípojky s integrovanými svorkami (1.5 - 16 mm²) pro napájení nebo odpojení sbernice, s vnitřními otvory pro šrouby. Muže být užit rovněž jako středový nosník.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 63 A.

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz.

Jmenovité izolované napětí U_i : 1000 V.

Jmenovité prepetové napětí U_{imp} : 6 kV.

Zkratová odolnost: 14 kA (max 400 mm mezera mezi nosníky).

Ztráta výkonu při 80% jmenovitého proudu: 0.5 W.

Rozměry: 20 × 202 × 87 mm.

Množství v balení: 10 kusů.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
01484	20mm	202mm	87mm	Plast	Textured	Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE