

Prípojková svorková deska, WO60



Pripojovací svorkovnice pro mnoho různých typu vodičů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: Přípojková svorková deska, třípólová, se zákrytovým víkem.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý špičkový výdržný proud $I_{pk\ max}$: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
01240	54mm	25mm	32mm	Plast	Textured	Light Gray
01243	81mm	25mm	32mm	Plast	Textured	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE