


System pultů, nerezová ocel, MPCS



Řadový systém pultů z nerezové oceli, MPCS, se stupněm krytí IP 55/56. Obsahuje tři zaměnitelné části, horní, deskovou a spodní. Systém je velmi flexibilní a různé kombinace mohou vyhovovat požadavkům různých provedení. Ergonomický design horní a deskové jednotky umožňuje snadnou instalaci a přístup k rozhraní HMI a zvětšuje montážní prostor. Tento pult lze nainstalovat prakticky do jakéhokoli prostředí s ohledem na třídu.

PRŮMYSLÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L (na vyžádání). Tělo a dveře: 2 mm. Zadní panel: 1,5 mm. Spodní desky: 1,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2,5 mm.

Tělo: Skládané se švovými sváry. Konstrukce pultu zahrnuje základnu vytvářející mezeru mezi podlahou a spodní částí dveří. Funguje jako integrovaný podstavec.

Dveře a panely: Povrch s jedním ohybem s namontovanými panty umožňujícími pravé i levé otvírání dveří. Horní a deskový panel drží otevřené samočinné mechanické stojany. Zapuštěné panty umožňující otevření desky do 90°. Dvoukřídlé dveře na jednotkách se základnou o šířce 1200 a 1600 mm.

Montážní deska: Standard pro jednotku základny. Připevnění fixačními konzolami na lištu C, nahoře a dole pro nastavení hloubky. U deskové a horní jednotky volitelná.

Zámek: Oboustranné 3mm zámky pro horní a deskovou jednotku. Pro základnu dva oboustranné 3mm zámky. K dispozici jsou další možnosti. Další informace naleznete v části věnované upevnění na stěnu.

Kabelové vstupy: Spodní otvor v jednotce základny pro přístup ke kabelům. Spodní desky pro vedení kabelů jsou dodávány standardně.

Uzemnění: Závítové čepy M8 na tělech, dveřích a zadních panelech.

Povrchová úprava: Broušená nerezová ocel 400.

Ochrana: Jednokřídlé dveře: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dvoukřídlé dveře: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Obsah dodávky: Jednotka základny se standardně dodává s montážní deskou. U deskové a horní jednotky jsou montážní desky dodávány jako příslušenství. Všechny horní a spodní otvory lze uzavřít příslušným plátem. Pro různé zemnicí kolíky jsou dodávány vhodné matice a podložky.

SPECIFIKACE

Tloušťka: 2mm
Povrchová úprava: Leštěná

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Montážní deska v ceně	Maximální montážní hloubka
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Nerezová Ocel 316L	Yes	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Nerezová Ocel 316L	Yes	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Nerezová Ocel 316L	Yes	470.5mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Montážní deska v ceně	Maximální montážní hloubka
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Nerezová Ocel 316L	Yes	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Nerezová Ocel 316L	No	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Stainless Steel 304	Yes	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Nerezová Ocel 316L	Yes	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Stainless Steel 304	No	

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Dvoukřídlé dveře mají pouze pulty o šířce 1200 a 1600 mm. *Na vyžádání:

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE