


Medené sbernice, W060



Standardní pocínované medené sbernice užívané společně se sbernicovými držáky.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

VLASTNOSTI

Popis: Pocínované medené sbernice. Medená sbernice je efektivně chráněna před agresivním prostředím.

Materiál: Cu-ETP R300 (EN13601), pocínované.

Délka: 2400 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Cross Section
01618	5mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Copper	Tinned	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Copper	Tinned	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	300mm ²

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE