


CrossBoard připojovací modul, WOCB



Bezpečný a pohodlný připojovací modul pro plochu CrossBoard.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

IEC

VLASTNOSTI

Popis: Připojovací modul 16 mm², třípólový s integrovanými pružinovými svorkami 1.5 - 16 mm². Včetně zákrytového víka.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 63 A.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 2.9 W.

Rozměry: 22.5 × 160 × 115 mm.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: IEC, UL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
01592	22.5mm	160mm	115mm	Plast	Smooth Matte	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE