


CrossBoard montážní plocha, WOCB



Propojovací a montážní plocha pro všechny komponenty CrossBoard.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

IEC

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový modulový systém rozvodu proudu s ochranou pro bezpečný dotyk. Montážní plocha pro všechny CrossBoard komponenty.

Jmenovité napětí: 690 V.

Jmenovitý proud: 125 A.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: IEC, UL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
11225	160mm	225mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
11405	160mm	405mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE