


Orezový díl, Vkládaný, Pantový kryt



Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

VLASTNOSTI

Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)

Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together

Fittings are finished with paint over plated surfaces

SPECIFIKACE

Kód barvy:	ANSI 61
Povrchová úprava:	Pozinkovaný; Strukturovaný Práškový
Barva:	Gray
Materiál:	Ocelový Plech

Table 1/1

Katalogové číslo	Typ	Výška	Šířka	Tloušťka	Typ těsnicí desky	Počet těsnicích desek
F126LXL	Cut-Off Fitting	305mm	152mm	1.9mm	Flat	1
F22LXL	Cut-Off Fitting	64mm	64mm	1.9mm	Flat	1
F88LXL	Cut-Off Fitting	203mm	203mm	1.9mm	Flat	1
F66LXL	Cut-Off Fitting	152mm	152mm	1.9mm	Flat	1
F44LXL	Cut-Off Fitting	102mm	102mm	1.9mm	Flat	1

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE