

Dvoudverové skříne z mekké oceli, MAD



Nástenná dvoudverová skříň z mekké oceli, MAD, je ideální pro instalaci ve stísněných prostorech, kde by jednodverová skříň při otevření dveří zabírala příliš mnoho místa. Dveře skříne rozdělené na dve křídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou součásti uvnitř skříne dobře chráněny a skříň je vhodná pro mnoho různých použití.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: Ocel 1.5 mm. Príruba: Ocel 1.4 mm. Príruba: Dveře: 2 mm montážní panel z oceli: 2 mm galvanizovaná ocel / 2.5 mm MAD1001030R5 a vyšší.

Telo: Ohýbané se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8.5 mm pro montáž na stěnu v prohlubních o průměru 20.4 mm x 2 mm umožňujících proudění vzduchu kolem zadní části skříne.

Dveře: Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Na vnitřní straně dveří se nachází navarené svorníky pro montáž dverních profilu MMDP. Dva odnímatelné montážní profily na pravých dveřích a dva na levých dveřích. Tesnost zajišťuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnění.

Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otvírání dveří, oboustranná 3 mm vložka a 90° pohyblivost Táhlové tříbodové uzavírání Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněný na tlakově privarených cepech M8 k zadní straně skříne. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy ohnutými okraji. Pomocí příslušenství AMG lze upravit polohu montážního panelu na jakoukoli hloubku.

Otvor příruby: Je umístěn zcela na zadní straně skříne a usnadňuje uložení kabeláže na montážním panelu.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Pro venkovní instalaci je doporučeno užití protidešťového krytu, ARF, a 100% polyesterového laku plus protikorozního ochranného primeru. Při venkovní a vnitřní instalaci musí být zohledněna odolnost vůči korozi.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dodávka: Skříň s dveřmi a montážní deskou (není zahrnuto pro čísla položek koncí PER5). Pro výšky 600 mm a více, dva montážní profily na každých dveřích. Prírubové desky s tesněním, kovový dvoubitový 3mm klíč a montážní příslušenství. Zemní zařízení.

SPECIFIKACE

Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035


Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAD0608030PE R5	600mm	800mm	300mm	No		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PE R5	800mm	1200mm	300mm	No		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Yes	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PE R5	1000mm	1000mm	300mm	No		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Yes	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PE R5	1200mm	1000mm	300mm	No		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Yes	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PE R5	1200mm	1200mm	300mm	No		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Yes	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PE R5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1370 x 950mm	282mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

* 3bodové táhlové uzávery.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE