


# Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V



Inovativní LED svetlo designované speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Montáž bez potreby náradí snižuje montážní čas. Jednoduché propojování založené na systému plug and play. 24V (DC) model.

## VLASTNOSTI

Popis: Skrínové LED svetlo navrhované speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Rychlá montáž bez potreby náradí díky západkovému háčkovému systému navrhovanému pro 25 mm otvorový rastr na skříních nVent HOFFMAN. Muže být upevneno horizontálne i vertikálne.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

## SPECIFIKACE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Barevná teplota:</b>  | 4000K         |
| <b>Barva:</b>            | Black         |
| <b>Typ lampy:</b>        | LED           |
| <b>Barva světla:</b>     | Neutral White |
| <b>Materiál:</b>         | Plast         |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Smooth        |
| <b>Provozní teplota:</b> | -20 to 55°C   |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Typ zásuvky    | Light Output | Power |
|------------------|-------|-------|---------|----------------|--------------|-------|
| EL1200D24V       | 76mm  | 315mm | 48mm    | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL1200M24V       | 76mm  | 315mm | 48mm    | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS         | 76mm  | 364mm | 48mm    | SCHUKO, Type F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-BF      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type E         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-CH      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type J         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-GB      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200DS-US      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type B         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200M          | 76mm  | 315mm | 48mm    | NA             | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS         | 76mm  | 364mm | 48mm    | SCHUKO, Type F | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-BF      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type E         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-CH      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type J         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-GB      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type G         | 1200lm       | 12W   |
| EL1200MS-US      | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type B         | 1200lm       | 12W   |
| EL900D           | 76mm  | 314mm | 48mm    | NA             | 900lm        | 9W    |
| EL900DS          | 76mm  | 364mm | 48mm    | SCHUKO, Type F | 900lm        | 9W    |

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Typ zásuvky | Light Output | Power |
|------------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|-------|
| EL900DS-BF       | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type E      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-CH       | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type J      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-GB       | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type G      | 900lm        | 9W    |
| EL900DS-US       | 76mm  | 364mm | 48mm    | Type B      | 900lm        | 9W    |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**