


Kabelindgangsdeler 4G

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CCFD4



Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámečku podle použité pruchodky.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Popis: Pomocí nasazovacích vložek CCFD lze upravit velikost otvoru v rámečku podle použité pruchodky. Správné upevnění je potvrzeno slyšitelným cvaknutím. Tato flexibilní konfigurace kabelových vstupu umožňuje vyhovet různým požadavkům na kabely, vedení, hadice a pneumatická či hydraulická vedení.

Povrch: Cerná

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6 / TPE

Množství v balení: 5 ks

Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)

Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 45mm

Šířka: 45mm

Hloubka: 17.7mm

Materiál: Plast

Povrchová úprava: Untreated

Barva: Black

Provozní teplota: -40 to 120°C

Hmotnost: 0.0054421768707483kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE