

Blænddæksel 8/16

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CEAB816



Záslepka pro kabelové vstupy CEP a CCF

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Popis: Záslepky pro kabelové vstupy CEP a CCF. Montáž přes otvor pomocí šroubu.

Povrch: Cerná

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6 / TPE

Množství v balení: 10 ks

Ochrana: IP66

Tepelná odolnost: -40 °C až +120 °C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 55mm

Šířka: 126mm

Hloubka: 11.5mm

Produktová řada: Cable management

Materiál: Plast

Povrchová úprava: Untreated

Barva: Black

Provozní teplota: -40 to 120°C

Hmotnost: 0.0426303854875283kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE