


Kabelindgang 20 åbninger

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CEPH2024



CEPH je velmi plochý a prostorově úsporný profesionální kabelový vstup s velmi úzkým tesněním. Speciální tvar membránové kuželové pruchodky pomáhá zajistit optimální odlehčení tahu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

VLASTNOSTI

Popis: Rychlé a cenově dostupné řešení s velmi úzkým tesněním pro vstup kabelu nebo pneumatických vedení dovnitř skříne. Lze připevnit pomocí šroubu nebo zabudovaného zacvakávacího systému, který je kompatibilní s tloušťkou stěn 1,5 až 2,5 mm.

Povrch: Černá

Horlavost: UL94 V-0

Materiál: Polyamid 6,6 / TPE

Množství v balení: 1 ks

Ochrana: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (pouze pro použití v interiéru)

Tepelná odolnost: -40 °C až +90 °C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Počet vstupů kabelu: 20

Vstup kabelu: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Cutout Size: 36 x 112mm

Výška: 58mm

Šířka: 149.6mm

Hloubka: 12mm

Materiál: Plast

Povrchová úprava: Untreated

Barva: Black

Provozní teplota: -40 to 90°C

Hmotnost: 0.1kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE