

Profil "click in", 600

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CLPF600



Montážní profily lze instalovat ve všech směrech, což zajišťuje naprostou flexibilitu při montáži příslušenství, komponent a dalších zařízení.

VLASTNOSTI

Popis: Systém profilu CLPF o šířce 40 mm a výšce 25 mm, které lze namontovat na rám skříně ve všech směrech. Lze je použít i v kombinaci s profily CLPK a VB. V otočené poloze lze profil použít jako standardní profil CP20/40 v kombinaci s posuvnou maticí GLM 40/6 pro montáž instalačního materiálu, který vyžaduje hloubkové nastavení. Profily namontované na rám skříně jsou v rovine s profily skříně. K dispozici jsou dvě rady rastru otvoru pro montáž pomocí klecových matic a samorezných šroubů. V případě profilu o šířce 90 mm lze namontovat dva profily těsně vedle sebe.

Materiál: Pozinkovaná ocel

Množství v balení: 4 profily včetně nasazovací linky pro upevnění.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 40mm

Šířka: 525mm

Hloubka: 25mm

Kompatibilní výška skříně: 600mm min

Kompatibilní šířka skříně: 600mm min

Compatible Enclosure Depth: 600mm min

Max Load Horizontal C: 800 N

Max Load Horizontal: 1000 N

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel

Tloušťka: 1.5mm

Množství v balení: 4

Hmotnost: 2.2kg

Enclosure Material: Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE