

Vnitřní dveře, 1800x800

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DI1808R5



Na povrch skříne lze namontovat displeje a indikátory a zakrýt další součásti a zabránit tak neoprávněnému přístupu.

VLASTNOSTI

Popis: Vnitřní dveře poskytují sklopný montážní prostor pro vybavení za standardními nebo skleněnými dvermi. Montážní prostor o velikosti 80 mm je k dispozici mezi dvermi, když jsou vnitřní dveře v nejvíce vysunutě poloze. Lze nastavit hloubku po 25 mm. Montážní deska zůstává za vnitřními dvermi použitelná. Dveře jsou vybaveny dvěma oboustrannými 3 mm zámky.

Materiál: Ocel 1.5 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 dveře s montážním vybavením.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 1753mm

Šířka: 765mm

Hloubka: 53mm

Enclosure Material: Ocelový Plech

Produktová řada: Free-Standing

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Barva: Light Gray

Kód barvy: RAL 7035

Tloušťka: 1.5mm

Množství v balení: 1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Další velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE