

Prosklené dveře, 2200x800

KATALOGOVÉ ČÍSLO

DNG2208R5



Elektrické komponenty jsou viditelné i při zavřených dveřích, které zabranují přístupu nepovolaných osob a zachovávají predepsaný stupeň krytí.

VLASTNOSTI

Popis: Prosklené dveře s cirkým bezpečnostním sklem pro sledování vnitřku skříně. Vybaveno oboustranným 3 mm zámkem a rámem dveří. Nabízí všechny možnosti zamykacího programu. Kompatibilní s kombinovatelnými a kompaktními skříněmi.

Materiál: Rám: Ocelový plech, 2 mm Prosklená plocha: cirké bezpečnostní sklo 4 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Stupeň ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Množství v balení: 1 kus.

Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dveře, je nutné použít sadu pantů DNMK01.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 2182mm

Šířka: 793mm

Hloubka: 17mm

Window Size: 1976 x 615mm

Enclosure Material: Ocelový Plech

Produktová řada: Free-Standing

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Barva: Light Gray

Kód barvy: RAL 7035

Tloušťka: 2mm

Množství v balení: 1

Hmotnost: 29.6kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE