

Svork. skříňka, 200x200x132

KATALOGOVÉ ČÍSLO

OPCP202013GE



Rada polykarbonátových svorkovnic, OPCP, se stupnem krytí IP 66, 67, lze zvětšit hloubku. Je běžně k dispozici v různých velikostech. Při použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší součásti. Rada OPCP se hodí do vnitřního i venkovního prostředí a díky větší odolnosti vůči UV záření také do míst vystavených přímému slunci. Do svorkovnice se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE UKCA

GOST

IP

VLASTNOSTI

Popis: Polykarbonátová skříňka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití. Vysoká odolnost vůči UV záření. Samozhášecí.

Materiál: Polykarbonát.

Tesnění: Polyuretanové tesnění integrované do krytu skříňky.

Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.

Horlavost: UL746C 5V.

Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).

Povrch: RAL 7035.

Schválení: CE, GOST. Pokud potřebujete certifikát cULus_UL Listed, obraťte se na naše prodejní oddělení.

Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška (H): 200mm

Šířka (W): 200mm

Hloubka (D): 132mm

Cover Style: Grey

Maximální montážní hloubka: 115mm

Hmotnost: 1.3kg


Materiál: Polycarbonate

Povrchová úprava: Smooth

Barva: Light Gray

Kód barvy: RAL 7035

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE