

Podst. přední/zadní, 800

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PV1080



Přední i zadní sokl umožňuje zapojení kabelu bez jakéhokoli omezení podle normy VDE 0113. Sokl vytváří pod skříní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná. Ventilací mřížky umožňují přirozenou ventilaci tohoto prostoru pod skříní.

VLASTNOSTI

Popis: Přední a zadní části podstavce s ventilacími panely. Doporučujeme použít v kombinaci s ventilací spodní deskou CVB. Pro kabeláž bez omezení a v souladu s normou VDE 0113. Podstavec se skládá ze čtyř rohových dílů s odnímatelnými předními kryty. Všechny panely jsou po obou stranách ohnuty pro vyšší pevnost. K dispozici pouze ve výšce 100 mm.

Materiál: Rohové díly z 2mm a panely z 1,5mm oceli.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 1 sada 4 rohových dílů včetně krytu Přední a zadní panel s montážním příslušenstvím pro bocní zákryty PS nebo příčné profily PCP.

Požadavky na montáž: Pro kompletaci podstavce přidejte bocní zákryty PS. Při kombinování skříní doporučujeme přidat příčné panely PCP pro podporu kabelového vedení a extra tuhost. Pro účinnější ventilaci skříně je třeba použít spodní desky CVB.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výška: 100mm

Šířka: 800mm

Hloubka: 62mm

Enclosure Material: Ocelový Plech

Produktová řada: Free-Standing

Materiál: Ocelový Plech

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Barva: Umbra Gray

Kód barvy: RAL 7022

Tloušťka: 1.5mm

Množství v balení: 2

Hmotnost: 4.8kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte