


Topný ventilátor, EGL



Tento topný ventilátor, EGL, využívá k rovnomernému rozvodu generovaného tepla ve skříni ventilátor, což zabranuje vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i při prudkém poklesu teploty prostředí.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cRUus_UL

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Ohrívac s ventilátorem pro libovolný způsob montáže ve svislé poloze

Topné těleso: PTC rezistor, autoregulační, s limitací teploty.

Životnost větráčku: 50.000 hod. při teplotě 25 °C.

Materiál: Plast a profil z eloxovaného hliníku.

Provozní teplota: -40 °C až +70 °C. Topný výkon platí pro teplotu prostředí 20 °C.

Připojení: Zásuvné svorky (2 × 0,5–2,5 mm²).

Ochrana: IP 20, třída I (uzemněno).

Schválení: CE

Množství v balení: 1 kus.

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Max Switch on Current
EGL250UL230	187mm	85mm	104mm	Hliník, Plast	Mill	1.1A
EGL250UL115	187mm	85mm	104mm	Hliník, Plast	Mill	2.2A
EGL400UL115	227mm	85mm	104mm	Hliník, Plast	Mill	3.6A
EGL400UL230	227mm	85mm	104mm	Hliník, Plast	Mill	1.8A

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE