


Ventilátor s termostatem, ECR



Výkonný ohřívac, ECR, s integrovaným termostatem a topným výkonem 550 W, který využívá ventilátor k rovnomernému rozptýlu vznikajícího tepla po celé skříní a zabranuje tak vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i při prudkém poklesu teploty prostředí. Predem integrovaný termostat může ušetřit prostor uvnitř skříně a zkrátit dobu instalace oproti samostatně instalovanému termostatu.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cRUus_UL

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Výkonný ohřívac zabranující kondenzaci. Ventilátor napomáhá lepšímu rozvodu tepla nad rámec přirozené konvekce. Dvojitá izolace. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Bezpečnostní tepelná pojistka s automatickým spojením zabranuje prehrátí v případě závady ventilátoru. Kontrolka termostatu.

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0

Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C.

Topné těleso: PTC rezistor, omezovac teploty.

Životnost vetráčku: 50 000 hod. při teplotě 25 °C.

Provozní teplota: -45 °C až +70 °C.

Připojení: 2pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.

Ochrana: IP 20, třída II (dvojitá izolace).

Schválení: CE

Povrch: Svetle šedá

Množství v balení: 1 kus

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
ECR550	160mm	100mm	122mm	Plast	Smooth	Light Gray

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Napetí (V): 100–120 V AC na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte