


Fixní termostat, EFR



Tento termostat s fixní teplotou, EFR, s normálne rozpojeným (NO) nebo normálne spojeným (NC) kontaktem slouží k regulaci instalovaných zařízení (filtracních nebo topných ventilátorů), která se zapínají a vypínají podle potřeby. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Předvolená mezní teplota zabranuje neoprávněným zásahům do nastavení termostatu.

PRŮMYSLUVÉ NORMY

cRUus_UL

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Termostaty s přednastavenou teplotou pro regulaci teploty v panelech. Snímací prvek z termostatického bimetálu. Červený prvek (EFR202) s normálne spojeným kontaktem pro regulaci ohřívacu. Modrý prvek (EFR201) s normálne rozpojeným kontaktem pro regulaci chladicích nebo signalizačních zařízení. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0

Spínaný proud: 250 V AC, 5 (1,6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž. Max. spouštěcí proud 16 A (AC) po dobu 10 sekund.

Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.

Životnost: > 100 000 cyklu.

Připojení: 2pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Povrch: Světle šedá.

Množství v balení: 1 kus.

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel

The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating

Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
EFR202	47mm	33mm	33mm	Plast	Smooth	Light Gray
EFR201	47mm	33mm	33mm	Plast	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE