

Přední/zadní díl podstavce | Nástenné skříne, P



Sokl umožňuje vedení kabeláže bez omezení. Sokl vytváří pod skříní prostor navíc, díky kterému je instalace kabelu snadná.

VLASTNOSTI

Popis: Čtyři rohové díly s odnímatelnými předními kryty. Bocní základy PA se objednávají samostatně. Dostupné výšky: 100 a 200 mm. Nutné opracování.

Materiál: 2,5mm ocel pro rohové díly a 1,5mm ocel pro kryty.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7022.

Množství v balení: 4 rohové díly a 2 přední kryty s montážním příslušenstvím.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.5mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7022
Barva:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Kompatibilní šířka skříně	Enclosure Material	Produktová řada
P1080	100mm	793mm	95mm	800mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2080	200mm	793mm	95mm	800mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P1120	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2120	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P1100	100mm	993mm	95mm	1000mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2100	200mm	993mm	95mm	1000mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P1060	100mm	593mm	95mm	600mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2060	200mm	593mm	95mm	600mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P1040	100mm	393mm	95mm	400mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2040	200mm	393mm	95mm	400mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P1050	100mm	493mm	95mm	500mm	Ocelový Plech	Wall Mounted
P2050	200mm	493mm	95mm	500mm	Ocelový Plech	Wall Mounted

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE