

NH pojistkový odpojovav, NH fuse-switch disconnecter

Pojistkový odpojovav se snadným připojením shora a zdola.



VLASTNOSTI

Popis: Trípólový NH na sbernice montovaný pojistkový odpojovav, velikost 000 až 3, připojení nahore a dole.

Jmenovité napetí: 690 V.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
33216	200mm	89mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
33198	200mm	106mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
33398	200mm	106mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
33601	243mm	184mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
33602	288mm	210mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte
33603	300mm	256mm	Plast	IEC General Accessories	Plast	Smooth Matte

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

*Pro velikost 2 je k montáži na 5 mm sbernice vyžadována konverzní sada 33148. Velikost 3 není vhodná pro 5 mm sbernice.

* Til størrelse 2 er et konverteringssæt 33148 nødvendigt til montering på 5 mm samleskinner. Størrelse 3 er ikke egnet til 5 mm samleskinner.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte