

Sklenené dveře (61 %), DNGE



Elektrické součásti jsou vidět za zavřenými dveřmi EMC, což zabranuje neoprávněnému přístupu a zajišťuje ochranu proti vniknutí.

VLASTNOSTI

Popis: Standardní dveře vybavené cirkým sklem umožňujícím pohled do skříně. Dvoubodový zámek 3 mm a rám dveří. Nabízí všechny možnosti zamykacího programu. Tesnění zajišťuje vodivé polyuretanové tesnění EMC. Pro zajištění efektivity EMI se za sklo okna umísťuje síť s procentuální hodnotou vule 61 %. Pokud nechcete nahrazovat standardní dveře, použijte sadu pantu DNMK.

Materiál: Rám: Pozinkovaná ocel, 2 mm Prosklená plocha: cirké bezpečnostní sklo 3 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnější straně.

Ochrana: IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly namontovány žádné dveře, použijte sadu DNMK01.

Množství v balení: 1 kus

Coating on the outside only

If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01

Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures

Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed

The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection

Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Kód barvy
DNGE2008R5	2000mm	800mm	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Light Gray	RAL 7035

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE