


# Hygrostat, ETF200



Hygrostat relativní vlhkosti je dostupný prednastavený ETF200, nebo nastavitelný ETF2000. Aktivuje ve skříni zařízení, jako je třeba ohřívac bud na prednastavenou hodnotu 65 %, pri prekročení relativní vlhkosti, nebo na hodnotu nastavenou uživatelem, což může být v rozsahu 40 až 90 %.

## PRŮMYSLOVÉ NORMY

cRUus\_UL

CE UKCA

EAC

## VLASTNOSTI

Popis: Mechanický hygrostat určený k řízení ohřívacu pri prekročení prednastavené nebo fixní relativní vlhkosti. Relativní vlhkost se musí pohybovat nad rosným bodem, aby uvnitř skříně nedocházelo ke kondenzaci a korozi. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.

Spínaný proud: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).

Provozní teplota: 0 °C až +60 °C.

Životnost: > 50 000 cyklu.

Připojení: 2pólová svorka pro 2.5 mm².

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus\_UL Listed.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus.

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Description: ETF200 - Pre-set hygostat; ETF2000 - Adjustable hygostat

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

## SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška | Šířka | Hloubka | Materiál | Povrchová úprava | Barva      |
|------------------|-------|-------|---------|----------|------------------|------------|
| ETF2000          | 60mm  | 37mm  | 54mm    | Plast    | Smooth           | Light Gray |
| ETF200           | 60mm  | 33mm  | 38mm    | Plast    | Smooth           | Light Gray |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**