

Ponorný spirálový chladič, TCI



Ponorné spirálové chladiče poskytujú presnosť a spoľahlivosť v robustnej modulárnej konštrukcii. Pre vyššiu kvalitu výroby lze dosáhnout přesnosti chlazení ± 1 °F. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů pro maximální flexibilitu. Ponorný spirálový chladič má ekologický design s vysoce výkonnými součástmi.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Hermetický spirálový kompresor, chlazený chladivem, s tepelnou pojistkou.

Mosazné trubky chladicího okruhu.

Cívkový výparník.

Vysoce účinná kondenzační smyčka.

Axiální ventilátor.

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TCI56	6000W	7100W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ohledně konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE