

Průmyslový chladič, TAL



Průmyslový chladič vody poskytuje přesnost a spolehlivost v modulární konstrukci s výkonem od 2 300 W. S výkonem od 900 W do 134 kW. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

CE; UKCA

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Limity okolní provozní teploty: +15 °C až +45 °C

Hladina akustického tlaku (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78

Vstupní a výstupní přípojka kapaliny (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2 1/2"

Objem zásobní nádoby (l): 50 | 130 | 200 | 300

Typ čerpadla: Periferní | Odstředivé

Sekundární napájecí napětí (V): 230 V AC | 24 V AC

Chladivo (HFC): R134A | R410A

Přesnost teploty (K): +/-2

Typ kapaliny: Voda

Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL24	2300W	2700W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TAL37	3600W	4200W	Water	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALB5	24800W	24800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB9	29000W	29000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALC5	35800W	35800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD9	47000W	47000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALE6	55000W	55000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALF8	67000W	67000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA1	11400W	11400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA3	12400W	12400W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA5	17800W	17800W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALA8	20100W	20100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALI4	94000W	94000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALM0	110000W	110000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALO6	134000W	134000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL57	6000W	6000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TAL46	4550W	4550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TALA0	10900W	10900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL29	2900W	2900W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL76	8100W	8100W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAL93	9550W	9550W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ve věci konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE