

Miniaturní průmyslový chladič, TCW



Miniaturní průmyslový chladič vody poskytuje přesnost a spolehlivost v kompaktní konstrukci s výkonem od 900 W do 4 450 W. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů.

VLASTNOSTI

Limity okolní provozní teploty: +15 °C až +45 °C

Hladina akustického tlaku (dB(A)): 56 | 57

Vstupní a výstupní přípojka kapaliny (mm): 1/2"

Objem zásobní nádoby (l): 10

Typ čerpadla: Periferní

Sekundární napájecí napětí (V): 230 V AC

Chladivo (HFC): R134A

Přesnost teploty (K): +/-2

Typ kapaliny: Voda

Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominální napětí	Jmenovitá frekvence	Chladivo
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Poznámka: Položky lze přizpůsobit. Ve věci konfigurace se obraťte na společnost nVent.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE